

**Garant****VBMT 110302, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261142 HB7035-1
GTIN	4045197874771
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110302

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura