

**Garant****VBMT 160402, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261150 HB7035-1
GTIN	4045197874801
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160402 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160402
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura