

**Garant****VBMT 160404, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Classe articolo	21G

**Descrizione**

VBMT 160404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucoli	SS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura