

Garant**VC.T 110302, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261364 HB7035-1
GTIN	4045197874856
Classe articolo	21G

Descrizione

VCMT 110302 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	SS
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura