

Garant
VC.T 160404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261372 HB7035-1
GTIN	4045197874894
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 160404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitruccioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	0,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura