

**Garant**
**VC.T 160408, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261374 HB7035-1
GTIN	4045197874917
Classe articolo	21G

### Descrizione

VC.T 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Rompitruccioli	SS
Tipo	HB7035-1

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura