

Garant
WNMG 060404, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251952 HB7035-1
GTIN	4045197874979
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura