


**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7035-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252062 HB7035-1
GTIN	4045197874986
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura