

Garant**WNMG 080404, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7035-1

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura