


Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura