

Garant
WNMG 080412, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7035-1
GTIN	4045197875068
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7035-1

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura