

**Rotolo di tessuto abrasivo, 115 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 220****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556115 220 |
| GTIN | 4045197525895 |
| Classe articolo | 52M |

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Medio / medio-fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-------|
| Struttura del tessuto | 220 |
| Grado di finezza | medio |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Colore | verde |
| Confronto granulometrico | 240 - 280 |
| Esecuzione | A Fine |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Larghezza rullo | 115 mm |
| Lunghezza rotolo | 10 m |
| Attributo del nome del prodotto | 115 mm × 10 m |
| Tipo di prodotto | Rotolo di tessuto abrasivo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Pietra | limitatamente adatto | | |
| Vernice | idoneo | | |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|------------------------------------|--------|
| Frattazzi per smerigliatura a mano | 556020 |
| Mandrino | 556030 |