

Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 48X1,5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	486210 48X1,5
GTIN	2050001045881
Classe articolo	48B

Descrizione**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	1,5 mm
Classe di tolleranza	6g
Filettatura	M48
Taratura	L12

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Campo di tolleranza	g
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	MF
Qualità	6
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

Servizi

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm	028600 60