

**Pad di tessuto abrasivo, 152×229 mm, Struttura del tessuto: 280****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556015 280
GTIN	4045197241719
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Medio / medio-fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate oppure per la pulizia prima della verniciatura.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	medio-fine
Colore	rosso
Struttura del tessuto	280
Confronto granulometrico	280 - 360
Esecuzione	A Very Fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Larghezza	152 mm
Lunghezza	229 mm
Attributo del nome del prodotto	152×229 mm
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Frattazzi per smerigliatura a mano	556020
Mandrino	556030

