



## Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114030, non rivestito, Modello: 1-10,5



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 115055 1-10,5 |
| GTIN            | 4045197875495 |
| Classe articolo | 12B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

#### Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Area di foratura: 1 - 10,5 mm

Numero di punte: 24

Ø preforo: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

### Descrizione tecnica

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Codolo                      | Codolo cilindrico      |
| Numero di punte             | 24                     |
| Area di foratura            | 1 - 10,5 mm            |
| Punte a misure crescenti di | 0,5 mm                 |
| Ø preforo                   | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm |
| Numero taglienti Z          | 2                      |
| Serie                       | HOLEX CleverDrill      |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Rivestimento             | non rivestito    |
| Materiale da taglio      | HSS              |
| Norma                    | DIN 338          |
| Modello                  | N                |
| Tolleranza Ø nominale    | h8               |
| Angolo di affilatura     | 130 grado        |
| Passaggio interno per LR | no               |
| in cassetta              | no               |
| Colore collarino         | senza            |
| Tipo di prodotto         | Punta elicoidale |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8 Pollici o mm  | 114030 6,8  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2 Pollici o mm | 114030 10,2 |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5 Pollici o mm  | 114030 7,5  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3 Pollici o mm  | 114030 3,3  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7 Pollici o mm    | 114030 7    |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5 Pollici o mm  | 114030 4,5  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3 Pollici o mm    | 114030 3    |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5 Pollici o mm  | 114030 3,5  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2 Pollici o mm    | 114030 2    |
|   | 114030 5    |

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5 Pollici o mm

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9 Pollici o mm

114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5 Pollici o mm

114030 5,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5 Pollici o mm

114030 6,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5 Pollici o mm

114030 2,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4 Pollici o mm

114030 4

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1 Pollici o mm

114030 1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,5 Pollici o mm

114030 10,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5 Pollici o mm

114030 1,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8 Pollici o mm

114030 8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5 Pollici o mm

114030 9,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5 Pollici o mm

114030 8,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6 Pollici o mm

114030 6

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10 Pollici o mm

114030 10

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2 Pollici o mm

114030 4,2