



Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114030, non rivestito, Modello: 1-13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115055 1-13
GTIN	4045197875501
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Area di foratura: 1 - 13 mm

Numero di punte: 25

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Numero di punte	25
Area di foratura	1 - 13 mm
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS

Scheda tecnica

Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
in cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5	114030 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5	114030 3,5

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12,5	114030 12,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 11,5	114030 11,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5	114030 9,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5	114030 5,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9	114030 9
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4	114030 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12	114030 12
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,5	114030 10,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6	114030 6
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5	114030 2,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7	114030 7
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5	114030 7,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 11	114030 11
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5	114030 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 13	114030 13
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3	114030 3
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2	114030 2
	114030 4,5

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1

114030 1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5

114030 1,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10

114030 10

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8

114030 8

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5

114030 6,5