



Set di punte elicoidali di ricambio HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114030, non rivestito, Modello: 1-13KB



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115055 1-13KB
GTIN	4045197875518
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Nota:

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Codolo: Codolo cilindrico

Area di foratura: 1 - 13 mm

Numero di punte: 29

Ø preforo: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Punte a misure crescenti di: 0,5 mm

Descrizione tecnica

Area di foratura	1 - 13 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero di punte	29
Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Ø preforo	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Numero taglienti Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	130 grado
Passaggio interno per LR	no
in cassetta	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8 Pollici o mm	114030 8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2 Pollici o mm	114030 10,2
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,5 Pollici o mm	114030 3,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5 Pollici o mm	114030 8,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12,5 Pollici o mm	114030 12,5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4 Pollici o mm	114030 4
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,8 Pollici o mm	114030 4,8
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5 Pollici o mm	114030 5
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5 Pollici o mm	114030 2,5
	114030 7,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7,5 Pollici o mm

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9 Pollici o mm

114030 9

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,5 Pollici o mm

114030 10,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2 Pollici o mm

114030 4,2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 7 Pollici o mm

114030 7

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2 Pollici o mm

114030 2

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5,5 Pollici o mm

114030 5,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10 Pollici o mm

114030 10

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1 Pollici o mm

114030 1

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 12 Pollici o mm

114030 12

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 13 Pollici o mm

114030 13

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,5 Pollici o mm

114030 4,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 9,5 Pollici o mm

114030 9,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3 Pollici o mm

114030 3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,5 Pollici o mm

114030 6,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 1,5 Pollici o mm

114030 1,5

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 11,5 Pollici o mm

114030 11,5

114030 11

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 11 Pollici o mm

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 3,3 Pollici o mm

114030 3,3

Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm
oppure pollici) 6 Pollici o mm

114030 6