

## Filettatura gas Calibro filettato ad anello non passa NP, Filettatura: G1/4pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486250 G1/4
GTIN	2050001036308
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni dei calibri a norma DIN EN ISO 228-2. Calibri filettati classe di tolleranza A. Calibri non passa contrassegnati in rosso.

#### Norma:

**DIN EN ISO 228**

#### Nota:

Calibri filettati con altri diametri disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Classe di tolleranza	A
Filetti per pollice	19
Filettatura	G1/4
Ø Filettatura	13,16 mm
Taratura	L12
Tipologia di calibro	Calibro non passa

Campo di tolleranza	A
Norma	DIN 228
Tipo di filettatura	G
Tipo di prodotto	Calibro filettato ad anello non passa

**Servizi**

Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm	028640 100
Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm	028600 20