

LOCTITE**Sigillante, 50 ml, ID produttore: 648_EPIG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Sigillante universale per fughe, elevata termostabilità. Preferibilmente per cuscinetti, alberi, ecc.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Denominazione originale prodotto	648
Resistenza manuale secondo	10 min
Viscosità dinamica	450 - 550 mPas

Colore	verde
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Momento di scollamento minimo	29 Nm
adatto per campo d'impiego	Collegamento con gioco o a pressione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente agli oli
Forma	liquido
adatto per materiale	Acciaio
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Capacità	50 ml
Base chimica	Uretano metacrilato
Campo di impiego temperatura	-75 - 180 °C
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Completamente indurito dopo	3 h
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante