

LOCTITE.**Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 401_IG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 401_IG
GTIN	4058093010914
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Descrizione tecnica

Resistenza alla rottura per trazione	20 N/mm ²
Resistenza manuale secondo	3 - 10 s
Denominazione originale prodotto	401
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Viscosità dinamica	70 - 110 mPas
Temperatura di immagazzinamento	2 - 8 °C
Forma	liquido

Campo di impiego temperatura	-40 - 120 °C
Colore	trasparente
Durata dalla data di produzione	24 mese
Classe di merci pericolose	9
Spessore	1,05 g/cm ³
adatto per materiale	Tessuto
adatto per materiale	Elastomero
adatto per materiale	Carta
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	Pelle
Base chimica	Etilcianoacrilato
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida