

**LOCTITE.**

**Colla ad azione immediata, 20 g, ID produttore: 454\_IE**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083352 454_IE
GTIN	4058093008911
Classe articolo	04L

### Descrizione

**Esecuzione:**

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

**Nota:**

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	454
Resistenza manuale secondo	5 - 10 s
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Resistenza alla rottura per trazione	20,9 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura di immagazzinamento	2 - 8 °C
Forma	Gel
Campo di impiego temperatura	-40 °C

## Scheda tecnica

Caratteristica	Colla anaerobica
Caratteristica	non si assorbe
adatto per materiale	Metallo
adatto per materiale	plastica
adatto per materiale	Carta
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Pelle
adatto per materiale	Scatola
adatto per materiale	Elastomero
adatto per materiale	materiali porosi
Spessore	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Durata dalla data di produzione	24 mese
Base chimica	Etilcianoacrilato
Colore	trasparente
Capacità	20 ml
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Attributo del nome del prodotto	20 g
Tipo di prodotto	Colla superrapida