

LOCTITE**Colla bicomponente, ID produttore: 9466_IG**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083372 9466_IG
GTIN	5010266366067
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

Colla viscoelastica bicomponente per incollaggi rapidi, semplici e resistenti a lungo. Indurisce a temperatura ambiente.

Per collegamenti stabili nel tempo di materiali diversi come legno, metalli, materie plastiche dure e vetro. Elevata resistenza al taglio e alla spellatura.

Uso:

Utilizzare pistole dosatrici manuali n. art. 083373 Dim. PISTOLE e cannule di miscelazione n. art. 083376 Dim. MIXER.

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07 Attenzione

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS09 nocivo per l'ambiente

Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05 corrosivo

Contenuto: 50 ml

Resistenza manuale secondo: 180 min

Tempo di lavorazione: 60 min

Campo temperatura: -55 °C

Resistenza alla trazione/al taglio: 32 N/mm²

Resistenza alla spellatura: 8 N/mm²

Descrizione tecnica

Resistenza alla spellatura	8 N/mm ²
Campo temperatura	-55 °C
Contenuto	50 ml
Resistenza manuale secondo	180 min
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS09 nocivo per l'ambiente
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05 corrosivo
Resistenza alla trazione/al taglio	32 N/mm ²
Tempo di lavorazione	60 min