

3M Scotch-Brite™

Set di 25 pad di tessuto abrasivo Durable Flex, 114×228 mm, Struttura del tessuto: 280**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556145 280
GTIN	8410001134413
Classe articolo	53M

Descrizione**Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Tessuto non tessuto **flessibile** a elevate prestazioni con **distribuzione della grana estremamente compatta** fino in profondità nel materiale in fibra. L'innovativa struttura in tessuto non tessuto permette una **capacità di abrasione più aggressiva**, massima durata senza intasamenti e una **micrografia di rettifica ancora più uniforme**. L'**enorme flessibilità** facilita l'uso nei punti di difficile accesso.

Vantaggi:

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio. **Medio/fine:** impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

Fornitura:

Set con 25 pad.

Descrizione tecnica

Struttura del tessuto	280
Colore	rosso
Confronto granulometrico	280 - 360
Grado di finezza	medio-fine
Codice 3M	DF
Esecuzione	A Very Fine
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza	114 mm
Lunghezza	228 mm
Attributo del nome del prodotto	114×228 mm
Tipo di prodotto	Pad di tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		

a umido max.	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Mandrino	556030
Frattazzi per smerigliatura a mano	556020