



Apparecchio per la piegatura angolare di precisione completo di accessori, Altezza pezzo massimo: 35mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	823600 35
GTIN	2050001932709
Classe articolo	86K

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per piegatura potente e di facile uso per la piegatura di precisione fino a 180° di diversi tipi di profilati. Serraggio forte e sicuro dei profilati. Piegatura ripetibile grazie al dispositivo di serraggio e curvatura molto preciso. Con **guide angolari e longitudinali integrate per una lavorazione veloce** con risultati di piegatura perfetti. Rapido avanzamento dei lavori anche con profilati massicci grazie a un **piatto girevole su cuscinetti ad ago** (Dim. 60 e 100).

Uso:

Piegatura a freddo e a caldo semplice e di precisione (angolo di curvatura 0 – 180°), sia con bordo di piegatura a spigoli vivi sia con raggi di piegatura differenti.

Per:

Morsa da banco

Fornitura:

1 matrice a spigoli vivi, 90° n. art. 823601 Dim. 0, 1 matrice (r = 6 mm), 180°, 1 guida angolare, 1 guida longitudinale, 1 leva di comando, 1 chiave SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823601 – 823604.

Descrizione tecnica

Peso	9,3 kg
Altezza	92 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo)	36x6 / 11x11 mm

Altezza pezzo massima	35 mm
Profondità	150 mm
Larghezza	280 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo)	35×4 / 9×9 mm
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) Ø	10 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per piegatura

Accessori

Utensile per piegatura Raggio 4	823601 4
Utensile per piegatura Raggio 10	823601 10
Utensile per piegatura Raggio 0	823601 0
Utensile per piegatura Raggio 2,5	823601 2,5