



Apparecchio per la piegatura angolare di precisione completo di accessori, Altezza pezzo massimo: 60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	823600 60
GTIN	2050001933065
Classe articolo	86K

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per piegatura potente e di facile uso per la piegatura di precisione fino a 180° di diversi tipi di profilati. Serraggio forte e sicuro dei profilati. Piegatura ripetibile grazie al dispositivo di serraggio e curvatura molto preciso. Con **guide angolari e longitudinali integrate per una lavorazione veloce** con risultati di piegatura perfetti. Rapido avanzamento dei lavori anche con profilati massicci grazie a un **piatto girevole su cuscinetti ad ago** (Dim. 60 e 100).

Uso:

Piegatura a freddo e a caldo semplice e di precisione (angolo di curvatura 0 – 180°), sia con bordo di piegatura a spigoli vivi sia con raggi di piegatura differenti.

Per:

Morsa / banco da lavoro

Fornitura:

1 matrice (r = 2 mm), 90° n. art. 823602 Dim. 2, 1 guida angolare, 1 guida longitudinale, 1 leva di comando, 1 perno di copertura, 1 chiave SW 5 - 6 - 8 - 10.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823601 – 823604.

Descrizione tecnica

Altezza	145 mm
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) Ø	15 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo)	60x6 / 13x13 mm

Profondità	200 mm
Altezza pezzo massima	60 mm
Larghezza	335 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo)	60×10 / 20×20 mm
Peso	22,4 kg
Tipo di prodotto	Apparecchio per piegatura

Accessori

Utensile per piegatura Raggio 8	823602 8
Utensile per piegatura Raggio 10	823602 10
Utensile per piegatura Raggio 2	823602 2
Utensile per piegatura Raggio 5	823602 5