



Apparecchio per la piegatura angolare di precisione completo di accessori, Altezza pezzo massimo: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	823600 100
GTIN	2050001933072
Classe articolo	86K

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio per piegatura potente e di facile uso per la piegatura di precisione fino a 180° di diversi tipi di profilati. Serraggio forte e sicuro dei profilati. Piegatura ripetibile grazie al dispositivo di serraggio e curvatura molto preciso. Con **guide angolari e longitudinali integrate per una lavorazione veloce** con risultati di piegatura perfetti. Rapido avanzamento dei lavori anche con profilati massicci grazie a un **piatto girevole su cuscinetti ad ago** (Dim. 60 e 100).

Uso:

Piegatura a freddo e a caldo semplice e di precisione (angolo di curvatura 0 – 180°), sia con bordo di piegatura a spigoli vivi sia con raggi di piegatura differenti.

Per:

Banco da lavoro

Fornitura:

1 matrice (r = 2 mm), 90° n. art. 823603 Dim. 2, 1 guida angolare, 1 guida longitudinale, 1 leva di comando.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823601 – 823604.

Descrizione tecnica

Altezza pezzo massima	100 mm
Capacità curvatura massima materiale tondo (a freddo) Ø	18 mm
Profondità	240 mm

Capacità curvatura massima materiale piatto (a freddo)	100×7 / 18×18 mm
Peso	43,9 kg
Altezza	205 mm
Capacità curvatura massima materiale piatto (a caldo)	100×10 / 22×22 mm
Larghezza	465 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per piegatura

Accessori

Morsetto supplementare	823604
Utensile per piegatura Raggio 15	823603 15
Utensile per piegatura Raggio 10	823603 10
Utensile per piegatura Raggio 5	823603 5
Utensile per piegatura Raggio 2	823603 2