

KARNASCH

Utensile per piegatura ad angolo con accessori standard, Per un'altezza di curvatura fino a: 100mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 823650 100 |
| GTIN | 2050001931306 |
| Classe articolo | 86K |

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio in ghisa sferoidale antirottura con serraggio rapido con eccentrico per una piegatura a freddo e a caldo estremamente precisa di acciai in lastre, tondini e barre quadre; indicato per l'utilizzo continuo a livello professionale. Adatto per **curvature e piegature particolarmente strette**.

Uso:

Per un'esatta curvatura a freddo e a caldo (angolo di curvatura 0 – 120°) di materiale piatto, tondo e quadro. Curvatura a spigoli vivi e anche tonda in vari raggi. Guida longitudinale e angolare per produzione in serie.

Capacità di curvatura max.:

- **(ridotta) con matrici n. art. 823652/823653 nell'area superiore incavata:**
 - acciaio piatto caldo fino a 50×6 mm o 20×15 mm;
 - acciaio piatto freddo fino a 50×4 mm o 20×10 mm;
 - tondino e barra quadra d'acciaio freddo fino a 16 mm.
- **(normale) con matrici n. art. 823652/823653 nell'area inferiore non incavata:**
 - acciaio piatto caldo fino a 100×12 mm o 60×20 mm;
 - acciaio piatto freddo fino a 100×6 mm o 50×12 mm;
 - tondino e barra quadra d'acciaio caldo fino a 30 mm;
 - tondino e barra quadra d'acciaio freddo fino a 18 mm.
- **(max.) con matrici n. art. 823654/823655 (accessori speciali):**
 - acciaio L (intagliato) caldo fino a 100×12 mm;
 - acciaio L (intagliato) freddo fino a 60×8 mm;
 - rame piatto fino a 100×12 mm;
 - acciaio legato fino a 50×8 mm.

Fornitura:

Utensile per piegatura ad angolo incluso:

1 blocco di serraggio con serraggio eccentrico,

1 matrice a spigoli vivi (per materiale fino a 2 mm) n. art. 823652,

1 matrice normale (r = 4 mm) n. art. 823653,

1 guida longitudinale 440 mm,

1 guida angolare.

Nota:

Altre matrici vedi n. art. 823651 – 823657.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Altezza | 260 mm |
| Larghezza | 210 mm |
| Per un'altezza di curvatura fino a | 100 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Peso con accessori | 24 kg |
| Tipo di prodotto | Apparecchio per piegatura |

Accessori

| | |
|------------------------------|--------|
| Piattello di pressione largo | 823655 |
| Matrice larga | 823654 |
| Matrice radiale | 823651 |
| Guida a losanga | 823657 |
| Matrice normale | 823653 |
| Matrice a spigoli vivi | 823652 |
| Matrice per giunti | 823656 |