

**Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24, 230×280 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	556800 40
GTIN	4018875000755
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Modello **VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica** per sollecitazioni normali.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Descrizione tecnica

Grado di finezza	grosso
Grana	40
Denominazione originale prodotto	KK 24
Serie	KK24
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Larghezza foglio abrasivo	280 mm

Lunghezza foglio abrasivo	230 mm
Attributo del nome del prodotto	230×280 mm
Tipo di prodotto	Tessuto abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto manuale per tela abrasiva	557600
Supporto in acciaio	556950