

**Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24, 230×280 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556800 60     |
| GTIN            | 4018875000779 |
| Classe articolo | 56V           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Modello **VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica** per sollecitazioni normali.

**Uso:**

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

**Descrizione tecnica**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di finezza                 | grosso            |
| Grana                            | 60                |
| Denominazione originale prodotto | KK 24             |
| Serie                            | KK24              |
| Materiale abrasivo               | Corindone normale |
| Sigla materiale abrasivo         | A                 |
| Larghezza foglio abrasivo        | 280 mm            |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Lunghezza foglio abrasivo       | 230 mm           |
| Attributo del nome del prodotto | 230×280 mm       |
| Tipo di prodotto                | Tessuto abrasivo |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Supporto in acciaio                | 556950 |
| Supporto manuale per tela abrasiva | 557600 |