



## Maschio a mano + punta elicoidale per prefori, Per filettatura metrica: M3-12



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 146170 M3-12  |
| GTIN            | 4045197876553 |
| Classe articolo | 12K           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da set di maschi a mano da 3 pezzi M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Contenuto:

cad. 1 set di maschi a mano M3 – M12 (3 pezzi) n. art. 130200 e punte per prefori n. art. 114030  
Norma: DIN 352

### Descrizione tecnica

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| per filettatura metrica | M3 – M12           |
| Tipo di filettatura     | M                  |
| Angolo di filetto       | 60 grado           |
| Norma                   | DIN 352            |
| Tipo di prodotto        | Maschi a filettare |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Set di maschi a mano M M4  | 130200 M4   |
| Set di maschi a mano M M5  | 130200 M5   |
| Set di maschi a mano M M10   | 130200 M10  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 3,3  | 114030 3,3  |
| Set di maschi a mano M M8  | 130200 M8   |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 10,2 | 114030 10,2 |
| Set di maschi a mano M M3  | 130200 M3   |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 4,2  | 114030 4,2  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 5    | 114030 5    |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 6,8  | 114030 6,8  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 8,5  | 114030 8,5  |
| Set di maschi a mano M M6  | 130200 M6   |
| Set di maschi a mano M M12   | 130200 M12  |
| Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N Ø DC h8 (mm oppure pollici) 2,5  | 114030 2,5  |
| Cassetta vuota Modello 2   | 146961 2    |