

Garant**Maschi a macchina per fori ciechi + punte elicoidali per prefori, Per filettatura metrica: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	146923 M3-12
GTIN	4045197876584
Classe articolo	11K

Descrizione**Esecuzione:**

Gli utensili sistemati in appositi supporti possono essere sfilati con facilità.

Composto da maschi a macchina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 e punte elicoidali per prefori Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Contenuto:

cad. 1 maschio a macchina M3 – M12 n. art. 135850 e punte a carotare n. art. 114580

Descrizione tecnica

Per filettatura metrica	M3 – M12
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Colore collarino	verde

Tipo di prodotto	Maschi a filettare
------------------	--------------------

Accessori

Maschio a macchina HSS-E Forma C M M5	135850 M5
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M3	135850 M3
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M6	135850 M6
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 10,2 mm	114580 10,2
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 3,3 mm	114580 3,3
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M10	135850 M10
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 5 mm	114580 5
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M4	135850 M4
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 4,2 mm	114580 4,2
Punte elicoidali in HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114580 2,5
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M8	135850 M8
Maschio a macchina HSS-E Forma C M M12	135850 M12
Cassetta vuota Modello 4	146960 4