

**Garant****Portautensili per barre alesatrici fessurato, HSK-T 63, Ø di serraggio D1:  
25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318831 25
GTIN	4045197905208
Classe articolo	31G

**Descrizione****Esecuzione:**

**GARANT** - Più stabilità e azione antivibrante mediante l'avvolgimento della barra alesatrice.

**Uso:**

Per alloggiare barre alesatrici.

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

**Descrizione tecnica**

L <sub>1</sub>	79,05 mm
Ø Esterno D	55 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

