

**Garant**
**Portautensili eco assiale, 1x, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318620 25
GTIN	4045197889379
Classe articolo	31G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

**GARANT** - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

**Nota:**

Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	88 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Ø Esterno D	102 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
B	40 mm
Adattatore	HSK-T 63

Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili