

Garant**Portautensili eco assiale, 1x, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318621 25
GTIN	4045197893246
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

Uso:

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Esterno D	102 mm
B	40 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	88 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Adattatore	HSK-T 63

Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili