

**Garant****Portautensili eco assiale, 2x, destro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318623 25
GTIN	4045197893253
Classe articolo	31G

**Descrizione****Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

**GARANT** - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

**Uso:**

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

**Nota:**

Inclusa piastrina di appoggio perforata Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

**Descrizione tecnica**

Per quadro del portautensili	25 mm
Lunghezza di serraggio L <sub>1</sub>	88 mm
B	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Ø Esterno D	102 mm
Adattatore	HSK-T 63

Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili