

Garant**Portautensili eco diagonale 45°, sinistro, HSK-T 63, Per quadro del portautensili: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	318628 25
GTIN	4045197893284
Classe articolo	31G

Descrizione**Esecuzione:**

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

GARANT - Ottimizzazione delle durate, superfici migliori, maggiore sicurezza dei processi e incremento della produttività con GARANT eco.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.

Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Inclusa piastrina di appoggio perforata. Versione adatta quindi per portainseriti con bloccaggio e con codolo di 20 e 25 mm.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	112,7 mm
Lunghezza di serraggio L ₁	80 mm
B	40 mm
Per quadro del portautensili	25 mm
Ø Esterno D	94 mm
Spostamento punta-centro f	12,7 mm

Adattatore	HSK-T 63
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili