

Garant**Attacco assiale eco BMT, BMT: 55/E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319884 55/E
GTIN	4045197877352
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Descrizione tecnica

Macchine adatte	Emag VL, Emag VT
h_1	20 mm
b_2	70,5 mm
x	70 mm

L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
h ₂	90 mm
Tipo di prodotto	Portautensile