

Garant**Attacco longitudinale BMT Eco, BMT: 68****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319884 68
GTIN	4045197877376
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto a sistemi di raffreddamento efficienti come GARANT Eco, ma anche ad altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Descrizione tecnica

Macchine adatte	Mazak: QT Smart, QT Compakt
h_1	25 mm
L_2	68 mm
x	75 mm

b_2	64 mm
L_1	110 mm
h_2	94 mm
Tipo di prodotto	Portautensile