

Garant**Attacco radiale eco BMT, BMT: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319886 40
GTIN	4045197877383
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Descrizione tecnica

b_2	65 mm
h_1	20 mm
x	80 mm
L_1	70 mm

Macchine adatte	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L ₂	62 mm
h ₂	78 mm
Tipo di prodotto	Portautensile