

Garant**Attacco radiale eco BMT, BMT: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319886 60
GTIN	4045197877390
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni interne e di spianatura.

Descrizione tecnica

b_2	70 mm
Macchine adatte	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm

h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Tipo di prodotto	Portautensile