

**Garant****Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 55/E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

**Uso:**

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

**Descrizione tecnica**

$d_a$	32 mm
x	85 mm
$L_1$	64 mm
$h_1$	85 mm

L <sub>3</sub>	22 mm
Z	58 mm
Macchine adatte	Emag VL, Emag VT
l <sub>1</sub>	115 mm
L <sub>2</sub>	64 mm
Tipo di prodotto	Portautensile