

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate antivibrante, SK 40, Filettatura M ×  
Lunghezza L1: M10X100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301307 M10X100
GTIN	4045197889317
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma conica.

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.****Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

L <sub>2</sub>	5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	100 mm
Filettatura M	M10×100
Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	10,5 mm
Ø Esterno D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Sporgenza totale Dim. A	119 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

## Accessori

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
	308700 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40