

Garant**Mandrino per frese modulari filettate antivibrante, SK 40, Filettatura M ×
Lunghezza L1: M16X200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301307 M16X200
GTIN	4045197889362
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma conica.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	45 mm
Ø D ₂	29 mm
L ₂	5 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	17 mm
Lunghezza utile L ₁	200 mm
Sporgenza totale Dim. A	219 mm
Filettatura M	M16×200
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40