

**Garant**
**Portautensili per frese modulari filettate antivibrante, forma conica, HSK-A 63, Filettatura M × Lunghezza L1: M10X100**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307037 M10X100
GTIN	4045197905048
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con foro Balluffchip / RFID. Forma conica. **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 301342, adattatore n. art. 301344, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890.

**Nota:**

Attacchi o prolunghe per frese modulari filettate in metallo duro integrale n. art. 301374 – 301379 e n. art. 301361 – 301368.

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M10×100
Ø Foro D <sub>1</sub>	10,5 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Sporgenza totale Dim. A	126 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	100 mm
Ø Esterno D	32 mm

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari