


STARCKE®**Disco abrasivo (ZA), Ø 125 mm, Grana: 24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567615 24
GTIN	4002748779909
Classe articolo	56Z

Descrizione**Esecuzione:**

Fogli circolari con chiusura a strappo 341XK **molto robusti** su **tessuto di cotone rinforzato e resistente agli strappi**. Legante di nuova concezione con zirconio (ZA).

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo** ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** n. art. **567760**. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su **smerrigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. Versatile nella **rettifica di sgrossatura e di precisione dei metalli**.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Descrizione tecnica

Grana	24
Ø Disco	125 mm
Denominazione originale prodotto	341XK
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %

Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatta		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Piattello per lucidatura con chiusura a strappo, M14 Ø Esterno 125 mm	567762 125
Blocchetto manuale chiusura a strappo Per dischi di Ø 125 mm	567857 125
Platorello con chiusura a strappo, M14 Ø Esterno 125 mm	567760 125