

HAINBUCH**Pinza elastica tenero, SK 100, Ø Preforo: 65mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329956 65
GTIN	2050001925978
Classe articolo	33H

Descrizione

Esecuzione:

Morbidi (durezza ridotta di 40 HRC nel foro) tornibili.

Pinze elastiche, **profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es quadro) e pezzi grezzi lavorabili **su richiesta!**

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Descrizione tecnica

Ø Preforo	65 mm
Durezza	60 HR
Profilo	tonda
Lunghezza L	59 mm
Adattatore	SK 100

Tipo di prodotto

Pinza elastica