



## Tela abrasiva (A), marrone, molto flessibile KK 114 F, 230×280 mm, Grana: 180



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556900 180    |
| GTIN            | 4018875000441 |
| Classe articolo | 56V           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e **altamente flessibile** (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di **corindone normale (A)** con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. **Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata.** Grandezza fogli 230×280 mm.

Modello **VSM KK 114 F: Tessuto marrone, per sollecitazioni estremamente elevate.** Qualità particolarmente elastica, resistente all'olio e al petrolio, a strappo perfetto in senso longitudinale, senza sfilacciarsi.

#### Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

### Descrizione tecnica

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grado di finezza                 | fine              |
| Grana                            | 180               |
| Denominazione originale prodotto | KK 114 F          |
| Serie                            | KK114F            |
| Materiale abrasivo               | Corindone normale |
| Sigla materiale abrasivo         | A                 |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Larghezza foglio abrasivo       | 280 mm           |
| Lunghezza foglio abrasivo       | 230 mm           |
| Attributo del nome del prodotto | 230×280 mm       |
| Tipo di prodotto                | Tessuto abrasivo |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | limitatamente adatto |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Supporto in acciaio                | 556950 |
| Supporto manuale per tela abrasiva | 557600 |