

STARCKE®**Disco abrasivo (A), Ø 115 mm, Grana: 80**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	567705 80
GTIN	4002748776854
Classe articolo	56Z

Descrizione

Esecuzione:

Carta abrasiva Starcke 540 FK (carta F, grana da 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grana 240 – 400, con rivestimento di stearato) con **elevata resistenza e bassa dispersione**. Elevata capacità di asportazione grazie al trattamento speciale del corindone (A).

Il dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** n. art. **567760**. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su **smerigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. **Impiego universale** per la rettifica di metalli, metalli non ferrosi, vernice, colore, legno, materie plastiche.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Descrizione tecnica

Grana	80
-------	----

Ø Disco	115 mm
Denominazione originale prodotto	540 FK
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatta		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Piattello per lucidatura con chiusura a strappo,M14 Ø
Esterno 115 mm

567762 115

Platorello con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 115 mm

567760 115