


STARCKE®**Disco abrasivo (ZA), Ø 125 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567615 120 |
| GTIN | 4002748779947 |
| Classe articolo | 56Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Fogli circolari con chiusura a strappo 341XK **molto robusti** su **tessuto di cotone rinforzato e resistente agli strappi**. Legante di nuova concezione con zirconio (ZA).

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo** ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** n. art. **567760**. Per sostituire rapidamente il disco.

Uso:

Su **smerrigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. Versatile nella **rettifica di sgrossatura e di precisione dei metalli**.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150. Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Grana | 120 |
| Ø Disco | 125 mm |
| Denominazione originale prodotto | 341XK |
| Sigla materiale abrasivo | ZA |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Ø 125 mm |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari |
| Velocità periferica massima | 40 m/s |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idonea | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | limitatamente adatta | | |
| Ti | limitatamente adatta | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | limitatamente adatto | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Platorello con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 125 mm | 567760 125 |
| Piattello per lucidatura con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 125 mm | 567762 125 |
| Blocchetto manuale chiusura a strappo Per dischi di Ø 125 mm | 567857 125 |