

3M**Disco abrasivo 237AA (A), Ø 125 mm, Grana: 120**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567726 120 |
| GTIN | 2050001711519 |
| Classe articolo | 53M |

Descrizione

Esecuzione:

Il **dorso del foglio è dotato di chiusura a strappo** ed è autoadesivo in abbinamento al **platorello con chiusura a strappo** per esempio n° articolo **567760**. Per sostituire rapidamente il disco.

237AA Trizact™ con superficie a struttura piramidale fine di microparticelle minerali di ossido di alluminio (A).

Uso:

Su **smerigliatrici angolari** o levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo (senza dispositivo di aspirazione della polvere). Velocità massima di lavorazione **40 m/s**. Per la **micrografia di levigatura fine e uniforme** di tutti gli acciai, acciai legati, ottone e leghe di titanio. Speciale per levigatura di contorni e preparazione della lucidatura.

Nota:

Blocchetto idoneo per fogli circolari con chiusura a strappo vedi n. art. 567857 Dim. 125 e 150.
Dischi in tessuto con chiusura a strappo vedi n. art. 566902 – 566950. Per la mini-levigatrice con Ø 50 mm e Ø 75 mm, vedi n° articolo 554005 e successivi.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grana | 120 |
| Denominazione grane 3M | A160 |
| Ø Disco | 125 mm |
| Denominazione originale prodotto | 237AA Trizact™ |
| Serie | 237AA |
| Materiale abrasivo | Particelle minerali di ossido di alluminio (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 125 mm |
| Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari |
| Velocità periferica massima | 40 m/s |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva per levigatrici |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | idoneo | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | idoneo | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

Piattello per lucidatura con chiusura a strappo, M14 Ø
Esterno 125 mm

567762 125

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Platorello con chiusura a strappo,M14 Ø Esterno 125 mm | 567760 125 |
| Blocchetto manuale chiusura a strappo Per dischi di Ø 125 mm | 567857 125 |